



尖端的真空设备 铂杉产品选型手册

在线客服



电话: 185-6656-3069
 邮箱: xiamu@boshanvac.com
 网址: www.boshanvac.com
 地址: 东莞市寮步镇寮步坑口桃苑四巷8号
 微信: boshanxiamu




APG皮拉尼真空规



Edwards新推出的APG200系列高性能紧凑型皮拉尼真空计是适用于众多应用领域的理想真空测量解决方案，这得益于其紧凑的尺寸、LED灯带、集成的设定点以及连接/输出方面的灵活性。

APG200适用于所有真空应用市场，对于分析仪器领域而言，它尺寸更小且输出灵活，颇具优势；对于半导体领域来说，其全新的接口和灯带便于更好地维护系统；对于研发领域来讲，本地压力指示功能有助于在远离主界面的情况下对实验进行监测。



产品特点

灯带压力指示

借助我们新的灯带，现在即便远离中央界面，也能够知晓您的系统所处的压力情况了。

紧凑的尺寸；小巧的体积。

与APG100相比，体积缩小了25%，但性能毫无损失。

高寿命灯丝

通过我们的设计，我们得以将灯丝的使用寿命最大化，从而提高了灵敏度，因此在量程的上限和下限处都能有更灵敏的响应。

集成式过滤器


集成式过滤器能让你真正做到安装好后就无需操心了，因为该过滤器会阻挡那些原本可能会损坏测量元件的颗粒。还有无过滤器版本可供冻干应用场景选用。

宽量程电源

我们15至48伏的电源输入范围是市场上最宽的，使您能够使用任意电源来运行这些真空计。

设定点继电器

在Edwards真空计上，我们首次配备了专用的设定点继电器，这使您能够触发各种各样的连锁动作。



除了拥有出色的性能、效率及实用性的真空设备，我们也可以提供精湛的服务和支持。无论是在我们的服务中心还是您的现场，我们均可为多个品牌和应用提供服务。可以快速响应您的需求，就算是不间断工艺，也可让您安心生产。

In addition to vacuum equipment with outstanding performance, efficiency and practicality, we can also provide excellent service and support. Whether in our service center or your field, we service multiple brands and applications. Respond quickly to your needs, giving you peace of mind even with uninterrupted pro-

您想了解更多吗?

请直接联系我们!

邮箱: xiamu@boshanvac.com

夏目: 18566563069



在线客服



营业联系